

Garant
CCGT 09T302 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: TWM

Užsakymo data

Užsakymo numeris	265812 TWM
GTIN	4045197448934
Produktų klasė	21L

Aprašymas
Modelis:

PKD – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Universaliam naudojimui, tvirtos pjovimo briaunos dideliame našumui pasiekti.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: TWM

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Pjovimo greitis v_c pjaunant spalvotuosius metalus: 300 - 2200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK	400 - 900 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pjaunant spalvotuosius metalus	300 - 2200 m/min
Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si	400 - 3500 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo briaunų forma	TWM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T302 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui