

Kampinio atsuktuvo antgalis, Tipas: WB1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073920 WB1
GTIN	4002395378340
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Tinka visiems standartiniams suktuvams ir gręžtuvams. Pavara iš aukštos kokybės plieno. Kampe dydis 30 mm. Lovelį su fiksavimo jungė sukimo momentui valdyti galima tolygiai pasukti 360° kampu. Laikiklis įmagnetintas, atitinka 1/4 colio antgalį-šešiabriaunį.

Tiekimo sudėtis:

Su 10-ties vnt. antgalių rinkiniu.

Techninis aprašymas

Tipas	WB1
maksimalus sukimo momentas	11 Nm
Produkto rūšis	Suktuvo tvirtinimas