

Garant**CCGT 060202 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: TWF****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265802 TWF |
| GTIN | 4045197445391 |
| Produktų klasė | 21L |

Aprašymas**Modelis:**

PKD – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Glotniajam apdirbimui, aštrios pjovimo briaunos lemia mažesnes pjovimo jėgas.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: TWF

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK: 400 - 900 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|--------|
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Pjovimo briaunų forma | TWF |

| | |
|--|---------------------------------|
| Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si | 400 - 3500 m/min |
| Pastūma f | 0,03 - 0,2 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK | 400 - 900 m/min |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 1 mm |
| Kietlydinys | PKD |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | PKD |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 060202 FN |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto pavadinimo požymis | PKD |
| Priekinis kampas | 6 laipsniai |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |