


**Garant****Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HU7310, Įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273697 2
GTIN	4045197580405
Produktų klasė	21L

**Aprašymas**

Nu-/ Įpjovimo plokštelė 2 mm Įpjovos pločio w tolerancija:  $\pm 0,03$  mm  
Pastūma f: 0,05 - 0,15 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	2 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	$\pm 0,03$ mm
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Įpjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	2

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		