

**Garant****DCGT 11T302 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: TWM****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265847 TWM
GTIN	4045197452740
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**PKD** – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Universaliam naudojimui, tvirtos pjovimo briaunos dideliame našumui pasiekti.

**Paskirtis:**

Aluminiui ir jo lydiniams, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: TWM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pjaunant aliuminį < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  pjaunant spalvotuosius metalus: 300 - 2200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo briaunų forma	TWM

Pjovimo greitis $v_c$ pjaunant aliuminį < 10% Si	400 - 3500 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pjaunant spalvotuosius metalus	300 - 2200 m/min
Pjovimo greitis $v_c$ pjaunant G(C)FK	400 - 900 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T302 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui