

Garant**Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HU7310, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273697 3
GTIN	4045197580429
Produktų klasė	21L

Aprašymas

Nu-/ Įpjovimo plokštelė 3 mm Įpjovos pločio w tolerancija: $\pm 0,03$ mm
Pastūma f: 0,07 - 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	$\pm 0,03$ mm
Pastūma f	0,07 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Įpjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	2

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		