

**Garant****Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w:  
32/2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273560 32/2,2
GTIN	4045197587541
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984–273994 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

kai maksimalus ruošinio Ø	50 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	32 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Ašmenys	HSS
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

