

Garant**Nu-/ pjovimo plokštelė, HU7310, pjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273697 4
GTIN	4045197580436
Produktų klasė	21L

Techninis aprašymas

Pjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Pjovos plotis w	4 mm
Pastūma f	0,08 - 0,26 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio pjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		