

Garant**DCGT 11T304 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: N****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265852 N
GTIN	4045197644268
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

PKD – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Neutralus, be drožlialaužio.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: N

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si: 300 - 2000 m/min

Pjovimo greitis v_c pjaunant spalvotuosius metalus: 300 - 1500 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si	300 - 2000 m/min
Pjovimo briaunų forma	N
Pastūma f	0,03 - 0,4 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK	150 - 600 m/min
Pjovimo greitis v_c pjaunant spalvotuosius metalus	300 - 1500 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T304 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui