

Garant**CCGT 09T308 FL GS kairinė, PKD, Pjovimo briaunų forma: TWN****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

PKD – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Rupiajam apdirbimui, tvirtos pjovimo briaunos dideliems pjovimo gyliams.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: TWN

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 7,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Pjovimo greitis v_c pjaunant spalvotuosius metalus: 300 - 2200 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pjaunant aliuminį < 10% Si	400 - 3500 m/min
Pjovimo greitis v_c pjaunant G(C)FK	400 - 900 m/min
Pjovimo greitis v_c pjaunant spalvotuosius metalus	300 - 2200 m/min
Pjovimo briaunų forma	TWN
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 7,5 mm
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T308 FL
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui