


**Garant****Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HU7310, Įpjovos plotis w: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273697 6
GTIN	4045197580450
Produktų klasė	21L

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	6 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Pastūma f	0,09 - 0,34 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Įpjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		