

**Garant****DCGT 070204 FN, PKD, Pjovimo briaunų forma: TWF****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265837 TWF
GTIN	4045197452719
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**PKD** – polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai. Glotniajam apdirbimui, aštrios pjovimo briaunos lemia mažesnes pjovimo jėgas.

**Paskirtis:**

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briaunų forma: TWF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pjaunant aliuminį < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  pjaunant G(C)FK: 400 - 900 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pjaunant G(C)FK	400 - 900 m/min

Pjovimo greitis $v_c$ pjaunant aliuminį < 10% Si	400 - 3500 m/min
Pjovimo briaunų forma	TWF
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 1 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	PKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 070204 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	PKD
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui