



Densimet laikikliai frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, Ø d = 20 mm, Sriegis M × Lges: M10X190



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301348 M10X190
GTIN	4045197439352
Produktų klasė	31A

Aprašas

Aprašymas:

- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis.
- Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Pageidautina tvirtinti karštojo užspaudimo patronuose.

Vidinis aušinimas: taip

Virpesiai: slopinantis vibracijas

Kiaurymės Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Naudingasis ilgis L₁: 140 mm

Techninis aprašymas

Sriegis M	M10×190
Ø D ₂	18 mm
Naudingasis ilgis L ₁	140 mm
Kiaurymės Ø D ₁	10,5 mm
Laikiklis	Ø d = 20 mm
Koto Ø d	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Virpesiai	slopinantis vibracijas

