



## Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 50, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Produktų klasė	37D

### Aprašymas

#### Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Juodintas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW6
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	106,5 mm
Išorinis Ø D	56 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 18000 min <sup>-1</sup>
maksimalus užveržimo momentas M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

## Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50