

**Garant**
**Hidraulinis patronas trumpas, modelis HT, SK 50, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302029 20
GTIN	4045197543684
Produktų klasė	31H

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

**Paskirtis:**

- Gręžimui, dorojimui ir lengvam bei sunkiam pjovimui frezavimo metu.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque).
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Pastaba:**

V = maksimali reguliuojama atkarpa!

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

**Techninis aprašymas**

tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302165; 302150; 302155
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Naudingasis ilgis $L_1$	45,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	64,5 mm
Išorinis $\varnothing D$	49 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 14 mm	302160 14
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 6 mm	302155 6
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 5 mm	302155 5
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 8 mm	302160 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302160 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302155 10
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarūs, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302160 16
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302160 3
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302160 12
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtas 60°sandarūs tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302155 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302160 5
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302155 8
Užtraukimo varžtassandarūs, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
	308830 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamslISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm

302155 16

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm

302155 12

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm

302160 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm

302160 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm

302155 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm

302155 3