

Garant**Hidraulinis patronas trumpas, modelis HT, su aušinimo kanalais, SK 40,
Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302031 20
GTIN	4045197644787
Produktų klasė	31H

Aprašymas**Modelis:**

- **Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- **Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).**
- **Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.**

Paskirtis:

- **Gręžimui, dorojimui ir lengvam bei sunkiam pjovimui frezavimo metu.**
- **Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque).**
- **Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Pastaba:

V = maksimali reguliuojama atkarpa!
Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	64,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm

tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302165; 302150; 302155
Naudingasis ilgis L ₁	45,5 mm
Išorinis Ø D	49 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Aušinimo kanalo anga	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas