


Garant**Atpjovimo plokštelė Glotnūsiai apdirbimas, HB7215, Įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273717 2
GTIN	4045197657954
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Pastūma f	0,04 - 0,14 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,2 - 1,1 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Papildomas naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7215
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Ketus (G)	tinka	280 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		