

**Garant****Įvorinis įsukamas adapteris ER16, Sriegis M × A matmuo: M16X85****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301382 M16X85
GTIN	4045197644930
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse.

**Tinka:**

Įsraustinėms su vidiniu tvirtinimo sriegiu.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER užspaudimo įvorės Nr. 308901 – 309430.

ER užveržimo veržlės Nr. 309650; 309652.

**Pastaba:**

Tinkamus ilgintuvus arba adapterius rasite Nr. 301358; 301359.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Sriegis M	M16×85
Veržlės išorinis Ø D	22 mm
L <sub>1</sub>	65 mm
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

## Priedai

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 16	309650 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309371 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309372 8
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 8	309650 8
ER-Mini tvirtinimo veržlė sandarinimo plokštelėms. Skirta ER 25	309652 25
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309370 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309370 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309370 9
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309371 9
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309372 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER-Mini tvirtinimo veržlė sandarinimo plokštelėms. Skirta ER 16	309652 16
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309370 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 25	309650 25
ER-Mini tvirtinimo veržlė sandarinimo plokštelėms. Skirta ER 20	309652 20
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309370 4
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309371 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 11	309650 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309370 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309370 2
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309371 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309370 5
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 20	309650 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309370 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309370 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4