



Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302032 8
GTIN	2050001653116
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Naudingasis ilgis L ₁	61,5 mm
L ₂	30 mm

Sriegis M	M6
Svoris	1,3 kg
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80,5 mm
Ø D ₂	28 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40