



Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 1-13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Produktų klasė	37D

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Juodintas.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	87,5 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW6
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Išorinis Ø D	43 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 18000 min ⁻¹
maksimalus užveržimo momentas $M_{d maks.}$	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40