

Garant**Įvorinis įsukamas adapteris ER25, Sriegis M × A matmuo: M16X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse.

Tinka:

Įspraustinėms su vidiniu tvirtinimo sriegiu.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308901 – 309430.

ER užveržimo veržlės Nr. 309650; 309652.

Pastaba:

Tinkamus ilgintuvus arba adapterius rasite Nr. 301358; 301359.

Techninis aprašymas

Veržlės išorinis Ø D	35 mm
Sriegis M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

Priedai

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309374 15
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309374 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309375 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 8	309650 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 16	309650 16
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309374 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309373 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER-Mini tvirtinimo veržlė sandarinimo plokštelėms. Skirta ER 16	309652 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309374 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309375 4
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309374 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309375 6
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309374 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309374 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 25	309650 25
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309374 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309374 8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309374 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309373 16
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309374 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
	308962 3

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309375 10
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309375 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309373 2
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309373 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309373 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 20	309650 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309373 15
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309375 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309373 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309373 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309373 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309373 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309373 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309373 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309374 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309373 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309373 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309374 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 11	309650 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER-Mini tvirtinimo veržlė sandarinimo plokštelėms. Skirta ER 20	309652 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309373 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309374 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER-Mini tvirtinimo veržlė sandarinimo plokštelėms. Skirta ER 25	309652 25
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308959 7