



## Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Produktų klasė	37D

### Aprašymas

#### Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Juodintas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW6
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	104,5 mm
Išorinis Ø D	56 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 18000 min <sup>-1</sup>
maksimalus užveržimo momentas $M_{d maks.}$	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

## Priedai

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40