



Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 0,3-8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,3 - 8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW4
Išorinis Ø D	36 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 30 µm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

Priedai

Sliekratis Užveržimo ribos 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Užspaudimo lūpų rinkinys 3 vnt. Užveržimo ribos 0,3-8 mm	309701 0,3-8