

**Garant****Canginis įsukamas adapteris ER16, Sriegis M × A matmuo: M16X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301392 M16X50
GTIN	4045197647306
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse.

Su guoliu užveržimo veržlėje. Didesnė užveržimo jėga dėl mažesnės trinties.

**Tinka:**

Įspraustinėms su vidiniu tvirtinimo sriegiu.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruoklinės įvorės Nr. 308901–309425.

ER užveržimo veržlė Nr. 309612.

**Pastaba:**

Tinkamus ilgintuvus arba adapterius rasite Nr. 301358; 301359.

Pjovimo technika: HSC

Veržlės išorinis Ø D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 30 mm

L<sub>1</sub>: 30 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M16×50
L <sub>1</sub>	30 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm

Veržlės išorinis Ø D	32 mm
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos laikiklio priedai

## Priedai

ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER spyruokliuojančių įvorių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 32	309612 32
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309372 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 40	309612 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309372 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER spyruokliuojančių įvorių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm su tarpine	309014
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine ir purkštukais	309165
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309371 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 16	309612 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309371 9
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 25	309612 25
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309371 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine	309164
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309371 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3