

**HOLEX**

## Hidraulinis patronas trumpas, sunkus, forma ADB, SK 50, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302025 32
GTIN	4045197146076
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

#### Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

#### Pastaba:

V = maksimali reguliuojama atkarpa!

### Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	52 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	81 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302180; 302175
Užspaudimo Ø $D_1$	32 mm

Išorinis Ø D	72 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302175 16
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užveržimo varžtas hidrauliam griebtuvui Tinka SK 50	309903 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 20 mm	302175 20
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 18 mm	302180 18
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302175 12
	302175 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 25 mm

302180 25

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 18 mm

302175 18

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 10 mm

302175 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 12 mm

302180 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 8 mm

302175 8

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 20 mm

302180 20

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308600 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 16 mm

302180 16

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 8 mm

302180 8

308790 50

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 25 mm

302175 25

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm

302175 14

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm

302180 10

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm

302180 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm

302180 14