



Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 0,5-13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301490 0,5-13
GTIN	2050001690548
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW6
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 13 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 30 µm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

Priedai

Užspaudimo lūpų rinkinys 3 vnt. Užveržimo ribos 0,5-13 mm

309701 0,5-13

Sliekratis Užveržimo ribos 0,5-13 mm

309702 0,5-13