



Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma AD, SK 30, Užveržimo Ø D1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302030 16
GTIN	2050001653086
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

Sutrumpintas ir suplonintas modelis:

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810; 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302180.

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	38 mm
Naudingasis ilgis L ₁	71 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Svoris	0,7 kg
L ₂	50 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm

Sriegis M	M8×1
Išorinis Ø D	45 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 30
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/302030-16>