



## Hidraulinis patronas trumpa forma AD, SK 40 A = 24,5, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302026 20
GTIN	2050001691705
Produktų klasė	33W

### Aprašymas

#### Modelis:

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

#### Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

#### Priedai pasirinktinai:

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	47 mm

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302165; 302155; 302150
Sriegis M	M16×1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	24,5 mm
Svoris	1,3 kg
Išorinis Ø D	49,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 40 A = 24,5
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302155 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302155 6
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302155 10
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
	302155 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 8 mm

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 8 mm

302160 8

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 14 mm

302160 14

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 3 mm

302155 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 12 mm

302155 12

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 4 mm

302155 4

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308640 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 10 mm

302160 10

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

308790 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm

302155 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm

302160 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm

302160 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm

302160 5

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm

302160 12

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm

302160 6

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm

302155 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm

302160 3

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40