

Garant**Atpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna, PKD, įpjovos plotis w: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273743 5
GTIN	4045197644046
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

Su specialiu, **lazeriniu būdu suformuotu**, drožlialaužiu.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	5 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PKD
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	650 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	650 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	650 m/min	N
CuZn	tinka	550 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	400 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		