

Garant**Atpjovimo plokštelė Sferinė, HB7010, įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273738 2
GTIN	4045197658036
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Pastūma f	0,06 - 0,14 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,1 - 0,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupysis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	K
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	70 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		