

**Garant****Atpjovimo plokštelė pusiau glotnūs apdirbimas, HB7020, [pjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273729 4
GTIN	4045197486653
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

[pjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
[pjovos plotis w	4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,26 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,9 - 2,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		