

Garant**Atpjovimo plokštelė Sferinė, PKD, įpjovos plotis w: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273749 6
GTIN	4045197560667
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

Su specialiu, **lazeriniu būdu suformuotu**, drožlialaužiu.

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Pagrindinis naudojimas	N
Įjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PKD
Keitimų / įjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	650 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	650 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	650 m/min	N
CuZn	tinka	550 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	400 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		