

**Garant****Atpjovimo plokštelė Sferinė, HB7020, Įpjovos plotis w: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273735 6
GTIN	4045197486721
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,8 - 2,3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		