

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 12/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273750 12/2
GTIN	4045197484406
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2 mm
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	6 mm
Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Galvutės ilgis L_1	30 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto plotis p	12 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 4	279815 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500