

**Garant****Atpjovimo plokštelė Sferinė, CU7025, įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273736 3
GTIN	4045197579256
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Pastūma f	0,1 - 0,18 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,5 - 1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CU7025
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
nepertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		