

Garant**Atpjovimo plokštelė pusiau glotnūs apdirbimas, HB7020, pjovos plotis w: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273729 6
GTIN	4045197486677
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Pjovos plotis w	6 mm
Pjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Pastūma f	0,13 - 0,33 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	1,2 - 3,3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		