

**Garant****Atpjovimo plokštelė Sferinė, CBN825, [pjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273746 3
GTIN	4045197577900
Produktų klasė	21H

**Techninis aprašymas**

[pjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
[pjovos plotis w	3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Pagrindinis naudojimas	H
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CBN825
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio [pjovimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	100 m/min	H
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
sausasis	tinka		