

Garant**Atpjovimo plokštelė Sferinė, CU7025, įpjovos plotis w: 5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273736 5 |
| GTIN | 4045197579270 |
| Produktų klasė | 21J |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Įpjovos plotis w | 5 mm |
| Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,04 mm |
| Pastūma f | 0,12 - 0,26 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a _p | 0,7 - 2 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | Kermetas |
| Danga | be dangos |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | CU7025 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 210 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 170 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |