

**Garant****Atpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna, CBN825, įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273740 3
GTIN	4045197498809
Produktų klasė	21H

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Pagrindinis naudojimas	H
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CBN825
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	100 m/min	H
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
sausasis	tinka		