

Garant**Atpjovimo plokštelė Glotnūsiai apdirbimas, CU7025, Įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273720 4
GTIN	4045197579089
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Pastūma f	0,06 - 0,22 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CU7025
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
nepertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		