

**Garant****Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Užveržimo Ø D1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302038 32
GTIN	4045197602473
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

**Paskirtis:**

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su šešiabriauniu raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M16×1
Svoris	1,7 kg
Ø D <sub>2</sub>	63 mm

tinkama pereinamoji įvorė	302180; 302175
L <sub>2</sub>	25,5 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	61,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80,5 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Išorinis Ø D	70 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302180 16
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302175 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 18 mm	302180 18
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302175 8
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
	302180 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 12 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

302180 6

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su  
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT  
kūgiu 40

308806 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

302175 6

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308660 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 14 mm

302180 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 10 mm

302175 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 14 mm

302175 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 20 mm

302180 20

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302180 8
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 20 mm	302175 20
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302180 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 25 mm	302175 25
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 25 mm	302180 25
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302175 16
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
	308635 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 18 mm

302175 18