

**Garant****Atpjovimo plokštelė Glotnūsiai apdirbimas, CU7025, Įpjovos plotis w: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273720 5
GTIN	4045197579096
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,7 - 2,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CU7025
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
nepertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		