

Garant**Atpjovimo plokštelė Sferinė, CBN825, įpjovos plotis w: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273746 6
GTIN	4045197643636
Produktų klasė	21H

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	6 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Pagrindinis naudojimas	H
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CBN825
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	100 m/min	H
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
sausasis	tinka		