

**Garant****Atpjovimo plokštelė Sferinė, HB7020, įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273735 2
GTIN	4045197578341
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	2 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Pastūma f	0,06 - 0,14 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,1 - 0,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		