

Garant**Atpjovimo plokštelė Glotnūsiai apdirbimas, HB7010, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273718 3 |
| GTIN | 4045197502889 |
| Produktų klasė | 21J |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,03 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Pastūma f | 0,05 - 0,2 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a _p | 0,4 - 1,5 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupūsiai apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Papildomas naudojimas | K |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HB7010 |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 230 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 190 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 150 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 140 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 70 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 200 m/min | K |
| CuZn | tinka | 250 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| nepetraukiamas | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |