

**Garant****Atpjovimo plokštelė pusiau glotnūs apdirbimas, HB7010, įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273728 2
GTIN	4045197658005
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,2 - 1,1 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	K
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	140 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		