

Garant**Atpjovimo plokštelė Sferinė, PKD, įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273749 2
GTIN	4045197643643
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

Su specialiu, **lazeriniu būdu suformuotu**, drožlialaužiu.

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Pagrindinis naudojimas	N
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PKD
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	650 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	650 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	650 m/min	N
CuZn	tinka	550 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	400 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		