

Garant**Atpjovimo plokštelė Glotnūsiai apdirbimas, HB7010, Įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273718 4
GTIN	4045197657985
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Pastūma f	0,06 - 0,22 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	K
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	70 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepetraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		