


Garant**Atpjovimo plokštelė Glotnūsiai apdirbimas, HB7215, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273721 3
GTIN	4045197502803
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,4 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Papildomas naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7215
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Ketus (G)	tinka	280 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		