

HOLEX

Hidraulinis patronas BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302045 12
GTIN	4045197146113
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M10×1
tinkama pereinamoji įvorė	302140; 302135
Ø D ₂	32 mm
L ₂	31,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm

Svoris	1,3 kg
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80,5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	61,5 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302135 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302140 8
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302140 5
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 3 mm

302135 3

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 6 mm

302135 6

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 3 mm

302140 3

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308660 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 6 mm

302140 6

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302135 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302135 5
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užveržimo varžtas hidrauliniam griebtuvui Tinka SK 40	309903 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302140 4
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40